



LED ant kaktos tvirtinamas žibintas, Tipas: H7R.2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės LED galvos lempos. **Stipri šviesa**, fokusuojama, tolygiai pritemdoma. Keletas šviesos režimų.

Įkraunamas. Su ličio jonų akumuliatoriumi ir USB įkrovikliu.

Funkcija:

IP20Ū Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Techninis aprašymas

Komplekte krepšys su diržu	ne
Apšvietimo plotas	50 - 160 m
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Švietimo trukmė	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	taip
Šviesos srautas	20 - 300 lm
Svoris	165 g
Gamintojo pavadinimas	H7R.2
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Smart Light Technology (SLT)	taip
Akumulatoriaus talpa	1,4 Ah
Galvos Ø	35 mm
Rapid Focus	taip
IP apsaugos klasė	IP X6
ATEX zona	Nera
Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
apšvietimas pritemdomas	taip
Produkto rūšis	Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis