


KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 5×D, Ø DC m7: 32,5mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236602 32,5 |
| GTIN | 4047109197909 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas
Modelis:

- **Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploataavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.**
- **Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.**
- **Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.**
- **Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Kiaurymės tolerancija: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Paskirtis:

- **Ekstremalioms darbo sąlygoms.**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Tipas 2×D ir 3×D su ABS[®] kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 165 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 100408 32-... |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 40 mm |
| Koto ilgis L_s | 68 mm |
| Serija | KUB Pentron® |
| Nominalus $\varnothing D$ | 32,5 |
| Coliniamas \varnothing | 1 9/32 in |
| Iškyšos ilgis L_A | 190 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5xD |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |