


**KOMET KUB Pentron®** grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 5×D, Ø DC m7: 23mm


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	236602 23
GTIN	4047109181151
Produktų klasė	24P

## Aprašymas

### Modelis:

- Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploataavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
- Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
- Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Kiaurymės tolerancija:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

### Paskirtis:

- Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

### Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

### Rekomendacija:

**Pragręžiant** pastūmą reikia sumažinti 70 %.

### Pastaba:

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Tipas 2×D ir 3×D su ABS<sup>o</sup> kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 07T208 20-...
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Naudingasis ilgis $L_1$	115 mm
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Koto ilgis $L_s$	56 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus $\varnothing D$	23
Coliniamis $\varnothing$	29/32 in
Iškyšos ilgis $L_A$	135 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2