



Keičiama frezavimo plokštelė BDMT 070308 ER-JS, kampinėms frezoms, PR1835



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227153 INOX
GTIN	4960664026180
Produktų klasė	25A

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$. Tiksliai 90° iki $a_p = 4$ mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,05 – 0,08 mm
Rūšis	PR1835
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 070308 ER-JS
Rūšis	PR1835
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		