

Ženklin tuvas, Tipas: LM640CB**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085500 LM640CB
GTIN	3026982021045
Produktų klasė	08U

Aprašymas**Modelis:**

Tvirti, mobilūs ženklinimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama ličio jonų baterija, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba. Lengvas etikečių klijavimas keliaujant. Pažangus, kompaktiškas ir universalus ženklinimo prietaisas. LabelManager Executive 640 CB tinka standartinėms ir aukštos kokybės D1 spausdinimo juostoms, kurių plotis nuo 6 mm iki 24 mm ir kurios gali būti įvairių spalvų ir dizainų. Naudodami „LabelManager Executive 640 CB“ galėsite patogiai klijuoti etiketes kelyje. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius ir kompaktiškas dizainas leidžia lengvai kurti etiketes, kad ir kur būtumėte. Tekstūrinė rankena užtikrina patogumą net ilgai naudojant ir įgyvendina mūsų siekį užtikrinti puikią ergonomiką. Didelės raiškos ekranas, užtikrinantis neprilygstamą įskaitomumą, intuityvi ir aiški meniu navigacija – „LabelManager Executive 640 CB“ nustato naujus etikečių kūrimo ir pritaikymo standartus. Be to, „LabelManager Executive 640 CB“ patogus valdymas ir dvigubos ryšio galimybės, kaip „Bluetooth Low Energy“ technologija ir USB-C, leidžia saugoti beveik neribotą* personalizuotų etikečių kiekį naudojant DYMO mobiliąsias ir stacionariąsias programas, taip skatinant supaprastintą darbo eigą ir išvengiant būtinybės prijungti įrenginį. Nesvarbu, ar dirbate savo darbo vietoje, ar lauke, „Label Manager Executive 640 CB“ užtikrina neprilygstamą etikečių klijavimo užduočių efektyvumą ir tikslumą. Prietaisas suderinamas su standartinėmis ir aukštos kokybės D1 spausdinimo juostomis, kurių plotis nuo 6 mm iki 24 mm. Lengvas mobilumas dėl įkraunamos ličio jonų baterijos. Erdvę taupantis dizainas, kompaktiški matmenys

ir tekstūruotas paviršius ergonomiškam laikymui. Didelis, didelės raiškos spalvotas ekranas (240×320 pikselių), užtikrinantis lengvą įskaitomumą. Dvigubas ryšys per USB-C ir „Bluetooth Low Energy“ technologiją, todėl nereikia jungti įrenginių. Praktiškai neribota* talpa etiketėms saugoti naudojant „DYMO LabelManager Executive Connect“ programėlę ir „DYMO Connect for Desktop“ programinę įrangą. Tiesioginė prieiga prie „DYMO Label Manager Executive Connect“ programėlės ir „DYMO Connect for Desktop“ programinės įrangos. Tiesioginis suderinamumas su keliais įrenginiais (nešiojamaisiais kompiuteriais, Mac, išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais) ir operacinėmis sistemomis (Android / iOS). Su spalvotu liečiamuoju ekranu, spausdina ir grafikus, brūkšninius kodus ir logotipus su 300 dpi raiška. USB-C sąsaja ir Bluetooth.

Požymis:

Data ir laikas, serijinis spausdinimas (automatinis numeravimas), brūkšninis kodas (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), automatinis išjungimas, vertikalus spausdinimas, veidrodinis spausdinimas, peržiūra, WYSIWYG ekranas, priartinimas, QR kodas per prijungtą programinę įrangą. Šrifto stiliai: paprastas, paryškintas, kursyvas, kontūruotas, šešėlinis, paryškintas + kursyvas ir jų deriniai su pabraukimu. Šriftų dydžiai: 8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt. maks. Spausdinimo eilutės: 5 Spausdinimo sistema: Terminis antspaudavimas.

Padalos vertė: 180 dpi Kalbos: Čekų, danų, vokiečių, estų, anglų, ispanų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, olandų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, suomių, švedų, turkų

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija. LabelManager ženklavimo prietaisas 1× D1 standartinė spausdinimo juosta įkraunama baterija USB-C laidas (USB-C į USB-C) Trumpasis vadovas

Pastaba:

Galimybė pasirinkti įvairias kalbas. Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Teksto eilučių kiekis	5
Šrifto stilių kiekis	12
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	LabelManager™ Executive 640 CB
Aukštis	75 mm
Plotis	150 mm
Ypatybė	Bluetooth
Ypatybė	USB-C

Ilgis	185 mm
Juostos skyriklio modelis	automatinis
Klaviatūros schema	QWERTZ
Šrifto dydžių kiekis	9
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė	D1
galimi juostos pločiai	nuo 6 iki 24 mm
Svoris su akumuliatoriumi	695 g
Produkto rūšis	Ženklintuvas