

Garant**LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081505 140
GTIN	4045197488367
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Ilgą eksploatavimo ir labai tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **Naujausia LED technologija** su **puikiu apšvietimo našumu**.

- **Šviesos kūgis su mažais išsklaidytos šviesos nuostoliais.**
- **Efektyvus energijos vartojimas, todėl ilgai šviečia.**
- **Šviečiantis žiedas, kad būtų paprasta rasti tamsoje.**
- **Su apsauga nuo drėgmės, apsaugos klasė IP54.**

Galinis jungiklis.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081559 LR3.

Pastaba:

Tinkamus maitinimo elementus rasite Nr. 081551 ir t.t.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	2
Baterijos tipas	Micro, AAA
Šviesos srautas	35 lm
Švietimo trukmė	10 h
Galvos Ø	16 mm
Svoris	54 g

IP apsaugos klasė	IP 54
Bendras ilgis	140 mm
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Baterijų laikiklis Modelis 3AAA	081506 3AAA
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3