

 KOMET

KOMET Reamax® TS laikiklis DAH® Zero Cilindrinis kotas, trumpas, Plėtimo galvutėms, kurių Ø D: 18-19,99mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239930 18-19,99
GTIN	
Produktų klasė	27E

Aprašymas
Modelis:

Laikiklis su radialinio mušimo kompensacija ir nustatyta verte $< 0,005$ mm. Kad rotacijos tikslumas būtų < 3 μm , kad įrankiai ilgiau tarnautų ir kad darbo procesas būtų saugesnis.

Tinka:

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Tiekimo sudėtis:

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtam ir reguliavimo raktu. Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_s	50 mm
Operacinis raktas Nr. 239902	8IP (1,5Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	145 mm
Užtraukimo varžtai Nr. 239900.	1
Veržliaraktis Nr. 239901	SW5
plėtimo galvutėms, kurių Ø D	18 - 19,99 mm
Iškyšos ilgis A	80 mm
Koto Ø D_s , h6	20 mm
Koto tipas	trumpas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Phillips antgalis

Priedai

Užtraukimo varžtas, sandarus Tipas 1

239900 1

Raktas tvirtinimo varžtam Pavara SW5

239901 SW5