


KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 HM ASG3000, TiN, Nominalus Ø D: 35mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	239826 35
GTIN	
Produktų klasė	27E

Aprašymas

Modelis:

Plėtimo galvutės tiesiu sukibimu, **nušlifotos suleidimui H7.**

Produktyviam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama μ ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki $5 \times D$.

Netolygioms pjovimo sąlygoms.

Geometrija **ASG3000** su įpjovos kampu 45° ir papildomu griovelio drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. **Aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.**

Pastaba:

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosioms kiaurymėms.**

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos ilgis l_1	6 mm
skirta Nr. 239880 – 239940	35–41,99

Nominalus \varnothing D	35 mm
Galvutės ilgis l	25 mm
Danga	TiN
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	M
CuZn	tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		