


KOMET KUB Pentron® gražtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 5×D, Ø DC m7: 30,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236602 30,5
GTIN	4047109197589
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:

- **Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploataavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.**
- **Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.**
- **Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.**
- **Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Kiaurymės tolerancija: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Paskirtis:

- **Ekstremalioms darbo sąlygoms.**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Tipas 2×D ir 3×D su ABS[®] kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 100408 32-...

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L ₁	155 mm
Koto ilgis L _s	68 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	30,5
Iškyšos ilgis L _A	179 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1	239652 15IP1