

Garant GRIDLINE

Perforuota vertikalios spintos sienelė plotis 30G su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	942111 2000
GTIN	4069515001021
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Vertikalios spintos su perforuotomis sienelėmis su varstomomis durimis, durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene rankeną su cilindrine spyna. Su vertikaliais ištraukiamais elementais, kiaurymės $\square 9 \times 9$ mm, išdėstytos kas 37 mm GARANT Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Perforuotos sienelės reguliuojamos kas 25 mm. Perforuotos sienelės su teleskopiniais bėgeliais. Kiekvieno ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg.

Spinta su lentynomis. perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, GARANT easyFix kabliams ir laikikliams kabinti. Naudingasis abiejų pusių plotas vertikaliai ištraukus 1,54 m².

Spalva:

Standartiškai korpusas ir lentynos šviesiai pilki RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Tinkami priedai, pvz.: GARANT easyFix kabliai ir laikikliai, ir t.t. juos rasite 95 skyriuje.

Negalima sumontuoti papildomų perforuotų ištraukiamų lentynų.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Svoris	116 kg
Gylis	500 mm
Aukštis	2000 mm
Plotis G	30
Plotis	750 mm
Modelis	Perforuota sienelė vertikaliai spintai
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	456 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1692 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	80 kg
Lentynų skaičius	5
Vertikalių stalčių skaičius	1
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Vertikali spinta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/942111-2000>