



KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 HM ASG3000, TiN, Nominalus Ø D: 40 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	239826 40
GTIN	4047109236349
Produktų klasė	27E

Aprašymas

Modelis:

Plėtimo galvutės tiesiu sukibimu, **nušlifotos suleidimui H7.**

Produktyviam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama μ ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki $5 \times D$.

Geometrija **ASG3000** su įpjovos kampu 45° ir papildomu grioveliu drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. **Aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.**

Netolygioms pjovimo sąlygoms.

Pastaba:

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosioms kiaurymėms.**

Vidinis aušinimas: taip

skirta Nr. 239880 – 239940: 35–41,99

Pjovimo briaunos ilgis l_1 : 6 mm

Galvutės ilgis l : 25 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z : 8

Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$: 1,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

skirta Nr. 239880 – 239940	35–41,99
Nominalus $\varnothing D$	40 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	1,2 mm/aps,
Pjovimo briaunos ilgis l_1	6 mm
Galvutės ilgis l	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Danga	TiN
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	M
CuZn	tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		