

 **KOMET**
**KOMET Reamax® TS laikiklis Cilindrinis kotas, ilgas, Plėtimo galvutėms, kurių
Ø D: 22-26,99mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239890 22-26,99
GTIN	
Produktų klasė	27E

Aprašymas
Tinka:

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Tiekimo sudėtis:

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtams ir reguliavimo raktu.
Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Koto ilgis L _s	50 mm
Bendras ilgis L _{viso}	210 mm
Veržliaraktis Nr. 239901	SW6
plėtimo galvutėms, kurių Ø D	22 - 26,99 mm
Operacinis raktas Nr. 239902	SW3 (4Nm)
Užtraukimo varžtai Nr. 239900.	3
Iškyšos ilgis A	160 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Koto tipas	ilgas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Priedai

Užtraukimo varžtas, sandarus Tipas 3	239900 3
Raktas tvirtinimo varžtams Pavara SW6	239901 SW6