


**KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 5xD, Ø DC m7: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236602 16
GTIN	4047109206434
Produktų klasė	24P

**Aprašymas**
**Modelis:**

- **Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploataavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.**
- **Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.**
- **Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.**
- **Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Kiaurymės tolerancija:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

**Paskirtis:**

- **Ekstremalioms darbo sąlygoms.**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

**Rekomendacija:**

**Pragręžiant** pastūmą reikia sumažinti 70 %.

**Pastaba:**

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Tipas 2xD ir 3xD su ABS<sup>®</sup> kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis $L_1$	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 040204 10-...
Koto ilgis $L_s$	50 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus $\varnothing D$	16
Iškyšos ilgis $L_A$	96 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5xD
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 5IP1	239652 5IP1
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP	674252 5IP