



## KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 HM ASG3000, TiN, Nominalus Ø D: 18 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	239826 18
GTIN	4047109229266
Produktų klasė	27E

### Aprašymas

#### Modelis:

Plėtimo galvutės tiesiu sukibimu, **nušlifotos suleidimui H7**.

Produktyviam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama  $\mu$  ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki  $5 \times D$ .

Geometrija **ASG3000** su įpjovos kampu  $45^\circ$  ir papildomu grioveliu drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. **Aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.**

Netolygioms pjovimo sąlygoms.

#### Pastaba:

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosioms kiaurymėms.**

Vidinis aušinimas: taip

skirta Nr. 239880 – 239940: 18 – 19,99

Pjovimo briaunos ilgis  $l_1$ : 6 mm

Galvutės ilgis  $l$ : 20 mm

Pjovimo briaunų skaičius  $Z$ : 6

Pastūma  $f$  plienui  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,8 mm/aps,

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
skirta Nr. 239880 – 239940	18 – 19,99
Nominalus Ø D	18 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/aps,
Galvutės ilgis l	20 mm
Pjovimo briaunos ilgis l <sub>1</sub>	6 mm
Danga	TiN
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	25 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	M
CuZn	tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		