


KOMET Reamax® TS laikiklis Cilindrinis kotas, trumpas, Plėtimo galvutėms, kurių Ø D: 18-19,99mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239880 18-19,99
GTIN	4047109229310
Produktų klasė	27E

Aprašymas
Tinka:

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Tiekimo sudėtis:

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtam ir reguliavimo raktu. Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.

Vidinis aušinimas: taip

Iškyšos ilgis A: 80 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 130 mm

Koto ilgis L_s : 50 mm

Koto Ø D_s h6: 20 mm

Užtraukimo varžtai Nr. 239900.: 1

Veržliaraktis Nr. 239901: SW5

Techninis aprašymas

Operacinis raktas Nr. 239902	8IP (1,5Nm)
Iškyšos ilgis A	80 mm
Bendras ilgis L_{viso}	130 mm
plėtimo galvutėms, kurių Ø D	18 - 19,99 mm
Užtraukimo varžtai Nr. 239900.	1
Koto ilgis L_s	50 mm
Veržliaraktis Nr. 239901	SW5

Koto Ø D, h6	20 mm
Koto tipas	trumpas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Priedai

Užtraukimo varžtas, sandarus Tipas 1	239900 1
Raktas tvirtinimo varžtam Pavara SW5	239901 SW5