



KOMET Reamax® TS laikiklis Cilindrinis kotas, ilgas, Plėtimo galvutėms, kurių Ø D: 35-41,99 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	239890 35-41,99
GTIN	4047109280120
Produktų klasė	27E

Aprašymas

Tinka:

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Tiekimo sudėtis:

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtams ir reguliavimo raktu.

Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.

Vidinis aušinimas: taip

Iškyšos ilgis A: 200 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 256 mm

Koto ilgis L_s: 56 mm

Koto Ø D_s h6: 25 mm

Užtraukimo varžtai Nr. 239900.: 5

Veržliaraktis Nr. 239901: SW10

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	256 mm
Operacinis raktas Nr. 239902	SW3 (6Nm)
Koto ilgis L _s	56 mm
plėtimo galvutėms, kurių Ø D	35 - 41,99 mm
Užtraukimo varžtai Nr. 239900.	5
Iškyšos ilgis A	200 mm
Veržliaraktis Nr. 239901	SW10
Koto Ø D _s h6	25 mm

Koto tipas	ilgas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai nuimamoms pjovimo briaunoms

Priedai

Raktas tvirtinimo varžtams Pavara SW10	239901 SW10
Užtraukimo varžtas, sandarus Tipas 5	239900 5