



KOMET Reamax® TS laikiklis DAH® Zero Cilindrinis kotas, ilgas, Plėtimo galvutėms, kurių Ø D: 18-19,99mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	239940 18-19,99
GTIN	
Produktų klasė	27E

Aprašymas

Modelis:

Laikiklis su radialinio mušimo kompensacija ir nustatyta verte $< 0,005$ mm. Kad rotacijos tikslumas būtų < 3 μ m, kad įrankiai ilgiau tarnautų ir kad darbo procesas būtų saugesnis.

Tinka:

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Tiekimo sudėtis:

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtam ir reguliavimo raktu. Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis A	140 mm
Koto ilgis L _s	50 mm
Operacinis raktas Nr. 239902	8IP (1,5Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	205 mm
Užtraukimo varžtai Nr. 239900.	1
Veržliaraktis Nr. 239901	SW5
plėtimo galvutėms, kurių Ø D	18 - 19,99 mm
Koto Ø D _s h6	20 mm
Koto tipas	ilgas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Priedai

Raktas tvirtinimo varžtams Pavara SW5

239901 SW5

Užtraukimo varžtas, sandarus Tipas 1

239900 1