

 KOMET

**KOMET Reamax® TS laikiklis Cilindrinis kotas, ilgas, Plėtimo galvutėms, kurių  
 Ø D: 42-51,99mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239890 42-51,99
GTIN	
Produktų klasė	27E

**Aprašymas**
**Tinka:**

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Tiekimo sudėtis:**

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtams ir reguliavimo raktu.  
 Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Užtraukimo varžtai Nr. 239900.	5
Iškyšos ilgis A	220 mm
Operacinis raktas Nr. 239902	SW4 (10Nm)
Veržliaraktis Nr. 239901	SW10
plėtimo galvutėms, kurių Ø D	42 - 51,99 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	60 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	280 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Koto tipas	ilgas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Phillips antgalis

---

**Priedai**

Raktas tvirtinimo varžtams Pavara SW10	239901 SW10
Užtraukimo varžtas, sandarus Tipas 5	239900 5