



KOMET Reamax® TS laikiklis Cilindrinis kotas, trumpas, Plėtimo galvutėms, kurių Ø D: 27-34,99mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	239880 27-34,99
GTIN	4047109230453
Produktų klasė	27E

Aprašymas

Tinka:

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Tiekimo sudėtis:

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtam ir reguliavimo raktu. Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.

Vidinis aušinimas: taip

Iškyšos ilgis A: 120 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 176 mm

Koto ilgis L_s : 56 mm

Koto Ø D_s h6: 25 mm

Užtraukimo varžtai Nr. 239900.: 4

Veržliaraktis Nr. 239901: SW8

Techninis aprašymas

Užtraukimo varžtai Nr. 239900.	4
Iškyšos ilgis A	120 mm
Koto ilgis L_s	56 mm
plėtimo galvutėms, kurių Ø D	27 - 34,99 mm
Operacinis raktas Nr. 239902	SW3 (5Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	176 mm
Veržliaraktis Nr. 239901	SW8

Koto Ø D, h6	25 mm
Koto tipas	trumpas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Priedai

Raktas tvirtinimo varžtams Pavara SW8	239901 SW8
Užtraukimo varžtas, sandarus Tipas 4	239900 4