


**CNMG 120404, Rūšis: SP0819**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Produktų klasė	28A

**Aprašymas**

CNMG 120404 SP0819 Kietlydinys: SP0819

Drožlialaužis: 4E

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 5,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 120 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 150 - 320 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	4E
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 120 m/min
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	150 - 320 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 5,5 mm
Pastūma $f$	0,15 - 0,55 mm/aps,
Papildomas naudojimas	M
Pagrindinis naudojimas	S

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	SP0819
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui