


**CNMG 120404, Rūšis: CA4515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250210 CA4515
GTIN	4960664599967
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120404 CA4515 Kietlydinys: CA4515

Drožlialaužis: STD

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 7 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 110 - 360 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 7 mm
Drožlialaužis	STD
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Pastūma $f$	0,05 - 0,7 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 360 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	CA4515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui