



ER mini įvorių laikiklis cilindrinis, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300681 8
GTIN	4069515001434
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 – 309434, atsarginės ER veržlės Nr. 309580, 309650.

Pastaba:

Netinka karštojo užspaudimo operacijoms. Ilgis nereguliuojamas.

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_1	200 mm
Išorinis $\varnothing D$	12 mm
skirta ER cangėms	8 mm
L_2	15,6 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 5 mm
Koto $\varnothing d$	12 mm
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	įspraustinė

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/300681-8>
