

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M1,7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132642 M1,7
GTIN	4069515001618
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Vap Tap Universal mašininis sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis. Optimizuotas kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui, naudojant gilius sriegius. Aukštos kokybės **HSS-E pjovimo medžiaga** su padidintu vanadžio kiekiu siekiant pagerinti **atsparumą dilimui. Paviršius oksiduotas**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	1,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	1,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Koto Ø D _s	2,5 mm
Sriegio gylis	5,1 mm
Sriegio dydis	M1,7
Bendras ilgis L	40 mm
Sriegio žingsnis	0,35 mm

Duomenų lapai

Sriegio tipas	M
Koto kvadratas □	2,1 mm
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Serija	Vap Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

