

Garant

Aktyvus įrankis, radialinis, BMT60, Tipas: 60-40-IK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319936 60-40-IK
GTIN	4069515002981
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visose CNC tekinimo staklėse **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** revolveriu ir pavaros mova **DIN 5480** arba staklėse su **BMT revolveriu** su pavaros mova **DIN 1809**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine / vidine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį.

Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai. Naudojamas BMT revolverinėse galvutėse. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.**
- **Perduodami dideli sukio momentai.**
- **100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pajėgumu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Kai kurie „Emco“, „Hardinge“, „Monforts“, „Scherer“ ir kt. su DIN 5480 arba BMT revolverinės galvutės su DIN 1809.

Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvarei: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausa eiga, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX geriausia valdyti dinamometrinio įrankiu (maks. 6 Nm).**
- **Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritiniu guoliu.**

Techninis aprašymas

L ₁	94 mm
x ₁	139 mm
Įrankio užspaudimas	ER40
Aušinimas	vidin.
x	90 mm
L ₂	84 mm
val.	108 mm
b	207,5 mm
Laikiklis	BMT60
Produkto rūšis	Varomieji įrankiai