

**CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	WQ
Pastūma f	0,14 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui