


**KOMET KUB Pentron® gražtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4xD, Ø DC m7: 14mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	236603 14
GTIN	4047109208179
Produktų klasė	24P

## Aprašymas

**Modelis:**
**Kiaurymės tolerancija:** D – 0,1 / + 0,3

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

**Pastaba:**

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2xD ir 3xD su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 040204 10-...
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	56 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	14
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	83 mm

Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4xD
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP	674252 5IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 5IP1	239652 5IP1
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,38 Nm	211750 0,38