


**KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 29mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	236603 29
GTIN	4047109194496
Produktų klasė	24P

## Aprašymas

**Modelis:**
**Kiaurymės tolerancija:** D – 0,1 / + 0,3

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

**Pastaba:**

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 09T308 28-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	116 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	29
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	151 mm

Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4xD
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP6	239652 8IP6
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP