



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais 6HX, TiN, M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139180 M10
GTIN	4069515003544
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

HOLEX Pro Form: Galingą sriegiklį galima naudoti įvairioms medžiagoms.

- HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
- Optimizuota HIPIMS TiN danga yra naujausios kartos.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio dydis	M10
Sriegio gylis	30 mm
Serija	Pro Form
Drožlių griovelių skaičius	5
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	9,35 mm
Sriegio Ø	10 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Duomenų lapai

Koto Ø D _s	10 mm
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		

Duomenų lapai

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka