


KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 25mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	236603 25
GTIN	4047109181694
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:
Kiaurymės tolerancija: D – 0,1 / + 0,3

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D _s	50 mm
Naudingasis ilgis L ₁	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080308 24-...
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	25
Iškyšos ilgis L _A	133 mm

Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4xD
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239652 8IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3