



Pro Eco tekimo laikiklis, PWLNR 95°, keičiamosioms pjovimo plokštelėms PW., dešinėje



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251924 20/08
GTIN	4069515004046
Produktų klasė	22E

Aprašymas

Modelis:

Tikslinis aušinimas ant pjovimo briaunos.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas po galvute per žarnos jungtį (G1/8 colio įeina į rinkinį).

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PWLNR/L 2020K08
Svirties varžtas	259019 1
Atraminė plokštelė	259034 3
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Serija	Pro Eco
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Svirtis	259016 1
Bendras ilgis L	125 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto dydis	2 mm
Plokštelės dydis	8 mm

Spyruoklinis kaištis	259045 1
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/251924-20/08>