



BMT išilginis laikiklis, BMT: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319885 40
GTIN	4069515004190
Produktų klasė	32U

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.

Tinka tradiciniams tekinimo laikikliams.

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.**
- **Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.**
- **Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.**

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.

- **ACCUWAY: UT-200**
- **DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (apatinis revolveris = BMT 40)**

- **GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52**
- **TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 T-formos spraustukai); TS-3000 T20 (3 T-formos spraustukai); TS-4000 T20 (3 T-formos spraustukai); TS-5000 T20 (3 T-formos spraustukai)**

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

b ₂	65 mm
L ₁	70 mm
h ₂	78 mm
L ₂	62 mm
h ₁	20 mm
x	70 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis