

HOLEX®
CNMG 120404 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250250 HBX020
GTIN	4045197661487
Produktų klasė	22D

Aprašas

CNMG 120404 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 6,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 6,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Drožlialaužis	PM

Kietlydinys	HBX020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peiliai
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.