



**KOMET KUB Pentron®** grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 20,5mm



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236603 20,5   |
| GTIN             | 4047109181601 |
| Produktų klasė   | 24P           |

## Aprašymas

### Modelis:

**Kiaurymės tolerancija:** D – 0,1 / + 0,3

### Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

### Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

|  |                     |
|--|---------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 07T208 20-...  |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys    | 239652 6P2 (1,0 Nm) |
| Naudingasis ilgis $L_1$                | 84 mm               |
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 1                   |
| ABS® koto Ø $D_s$                      | 50 mm               |
| Serija                                 | KUB Pentron®        |
| Nominalus Ø D                          | 20,5                |
| Iškyšos ilgis $L_A$                    | 116 mm              |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4xD                                 |
| Kotas   | ABS                                 |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas centravimas                 |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotai apvalus                     |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas paketais           |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Vidinis aušinimas                                       | taip                                |
| Pjovimo technika  | HPC                                 |
| Produkto rūšis  | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2                          | 239652 6IP2 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm           | 211750 1,0  |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP  |