


CNMG 120404, Rūšis: CA6525

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MS

Pjūvio gylis a_p : 0,7 - 4 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,7 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	MS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui