

**CNMG 120412, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250214 CA6525
GTIN	4960664471362
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120412 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,7 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,7 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MS
Kampo spindulys	1,2 mm

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui