



KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 43,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236603 43,5
GTIN	4047109203402
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D – 0,1 / + 0,3

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 130508 46-...
Naudingasis ilgis L_1	176 mm
ABS® koto Ø D_s	63 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	43,5
Iškyšos ilgis L_A	221 mm

Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4xD
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600