

**KOMET® nupjovimo peilis HSS-Co5, Tipas: A1/2A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Produktų klasė	24H

Aprašymas

KOMET® nupjovimo peilis HSS-Co5 A1/2A Aukštis h: 16 mm
Plotis b: 4 mm
Bendras ilgis L: 150 mm

Techninis aprašymas

Tipas	A1/2A
Aukštis h	16 mm
Plotis b	4 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Ašmenys	HSS Co 5
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		

pertraukiamas

tinka

sausasis

tinka