

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms + karūninis spiralinis grąžtas, Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146955 M3-12
GTIN	4069515004732
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš mašininų sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 vnt. mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 135805 ir spiralinį grąžtą Nr. 114580

Techninis aprašymas

metriniam sriegiams	M3 – M12
Serija	Vap Tap
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Produkto rūšis

sriegiklius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/146955-M3-12>