



Magnetinių spaustuvų rinkinys VersaMAG, Tipas: VERSA-01



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075917 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir galingas nuolatinis magnetas su spaustuvu, skirtas įvairiems komponentams be įrankių prispausti prie magnetinių paviršių.

- **Optimizuoja kiekvieną darbo vietą: Švarus ir saugus darbas su įvairiomis pritaikymo galimybėmis.**
- **Saugus komponentų prispaudimas tolesniam apdirbimui įvairiais elektriniais įrankiais, pvz., kampiniais šlifluokliais, gręžtuvais, pjūklais, MULTIMASTER ir kt.**
- **Dėl naujoviškos 2 rotorių sistemos iki 7800 N prispaudimo jėga užtikrina patikimą prispaudimą prie visų magnetinių paviršių, net ir plonų lakštų (nuo 4 mm storio).**

Tiekimo sudėtis:

1x nuolatinis magnetas, 1x montavimo plokštė, 1x spaustuvas, 1x vidinis šešiabriaunis raktas 3 mm, 1x tvirtinimo diržas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis	100 mm
Ilgis A	212 mm
Žiaunų aukštis	40 mm
Svoris	7,25 kg

Duomenų lapai

Plotis B	70 mm
Magneto laikymo jėga	7800 N
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė