



Karštojo užspaudimo aparatas, Tipas: ISG1200



Užsakymo data

Užsakymo numeris	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Produktų klasė	35B

Aprašymas

Modelis:

- Paprastas susitraukimo parametrų įvedimas nuskaitant brūkšninius kodus.
- Energiją taupanti indukcinė technologija užtikrina ilgą įrankio tarnavimo laiką.
- Tikslus įrankio centravimas.
- Nereikalauja daug vietos ir galima naudoti mobiliai.
- Didžiausia laikymo galia ir ištvermingumas net ir alyvuotoje aplinkoje.
- „ThermoGrip®“ susitraukimo įrenginiai jau daugiau kaip 20 metų yra novatoriškos aukščiausios kokybės susitraukimo technologijos sinonimas.
- Užspaudimo diapazonas Ø 3-32 mm visiems karštojo užspaudimo griebtuvams T, TSF, TB (HSS Ø 6-16 mm / HM Ø 3-32 mm).
- Integruotas oro aušinimas (papildomai galima įsigyti aušinimo adapterį).
- Maksimalus įrankio ilgis HSK-A63 450 mm.
- Puikiai tinka darbo stalui.

Tiekimo sudėtis:

- 1 brūkšninių kodų skaitytuvas
- Magnetinių juostelių rinkinys
- Karštųjų užspaudimo griebtuvų katalogas
- Apsauginės pirštinės
- Ekranuojančios poveržlės

· Naudojimo instrukcija

Priedai pasirinktinai:

Ekranuojančios poveržlės Nr. 354241, atraminės įvorės Nr. 354225 – 354227.

Techninis aprašymas

Galia	6,5 kW
Jungtis	400V / 16A / 50Hz
Aukštis	767 mm
Plotis	315 mm
Aušinimo laikas	300 s
Svoris	25 kg
Ilgis	410 mm
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo aparatas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/354405-ISG1200>