


**KOMET KUB Pentron® gražtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 5×D, Ø DC m7: 40,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236602 40,5
GTIN	4047109205857
Produktų klasė	24P

**Aprašymas**
**Modelis:**

- **Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploataavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.**
- **Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.**
- **Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.**
- **Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Kiaurymės tolerancija:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

**Paskirtis:**

- **Ekstremalioms darbo sąlygoms.**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

**Rekomendacija:**

**Pragręžiant** pastūmą reikia sumažinti 70 %.

**Pastaba:**

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Tipas 2×D ir 3×D su ABS<sup>®</sup> kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis $L_1$	205 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 120408 42-...
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Koto ilgis $L_s$	68 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus $\varnothing D$	40,5
Coliniamas $\varnothing$	1 19/32 in
Iškyšos ilgis $L_A$	234 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5xD
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600

