


KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 23mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	236603 23
GTIN	4047109181656
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:
Kiaurymės tolerancija: D – 0,1 / + 0,3

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 07T208 20-...
Naudingasis ilgis L_1	92 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø D_s	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	23
Coliniamis Ø	29/32 in

Iškyšos ilgis L _A	124 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0