



ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 16, Nominalusis užveržimo Ø d: 3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308907 3
GTIN	4054631188480
Produktų klasė	39Y

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Metalinis sandarinimas.

Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	425 E
Išorinis Ø D	16,7 mm

Duomenų lapai

Bendras ilgis L	27,5 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė