



KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 45,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236603 45,5 |
| GTIN | 4047109223004 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D – 0,1 / + 0,3

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| ABS® koto Ø D _s | 63 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 184 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 130508 46-... |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Serija | KUB Pentron® |
| Nominalus Ø D | 45,5 |
| Iškyšos ilgis L _A | 230 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4xD |
| Kotas | ABS |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP | 239652 20IP |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP | 674252 20IP |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |