



ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 32, Nominalusis užveržimo Ø d: 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308987 4
GTIN	2050001766106
Produktų klasė	39Y

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Metalinis sandarinimas.

Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A, su guminiu sandarikliu (galima naudoti iki 60 barų).

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	469 E

Duomenų lapai

Išorinis Ø D	32,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė