



ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 32, Nominalusis užveržimo Ø d: 7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308987 7
GTIN	4054631125942
Produktų klasė	39Y

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Metalinis sandarinimas.

Aprašymas:

Aušinimo skysčio slėgis: slėgis iki 120 bar.

Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-B

Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tipas	469 E
Išorinis $\varnothing$ D	32,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė