



**ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 32, Nominalusis užveržimo Ø d:  
15mm**



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308987 15     |
| GTIN             | 4054631126024 |
| Produktų klasė   | 39Y           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

**Apsauga nuo rūdžių:** Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Metalinis sandarinimas.

**Aprašymas:**

Aušinimo skysčio slėgis: slėgis iki 120 bar.

**Privalumai:**

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Pastaba:**

Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A.

### Techninis aprašymas

|           |       |
|-----------|-------|
| Laikiklis | ER 32 |
|-----------|-------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Norma                       | ISO 15488-B            |
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 5 \mu\text{m}$   |
| Tipas                       | 469 E                  |
| Išorinis $\varnothing$ D    | 32,7 mm                |
| Bendras ilgis L             | 40 mm                  |
| Produkto rūšis              | Spyruokliuojanti įvorė |