



## ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 40, Nominalusis užveržimo Ø d: 6mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308993 6      |
| GTIN             | 2050001765697 |
| Produktų klasė   | 39Y           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos.

**Apsauga nuo rūdžių:** Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Metalinis sandarinimas.

#### Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

#### Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A. Su guminiu sandarikliu (galima naudoti iki 60 barų).

### Techninis aprašymas

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Laikiklis                   | ER 40       |
| Norma                       | ISO 15488-B |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm       |
| Tipas                       | 471 E       |

## Duomenų lapai

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Išorinis Ø D    | 40,7 mm                |
| Bendras ilgis L | 46 mm                  |
| Produkto rūšis  | Spyruokliuojanti įvorė |