FAHRION®

ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 40, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 22mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308993 22
GTIN	4054631126260
Produktų klasė	39Y

Aprašymas

Modelis:
Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.
Metalinis sandarinimas.
Aprašymas:
Aušinimo skysčio slėgis: Slėgis iki 120 bar.
Privalumai:
Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.
Pastaba:
Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm

Tipas	471 E
Išorinis ∅ D	40,7 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė