



**ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 40, Nominalusis užveržimo Ø d:  
10mm**



**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308993 10
GTIN	4054631126475
Produktų klasė	39Y

**Aprašymas**

**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos.

**Apsauga nuo rūdžių:** Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Metalinis sandarinimas.

**Aprašymas:**

Aušinimo skysčio slėgis: Slėgis iki 120 bar.

**Privalumai:**

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

**Pastaba:**

Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A.

**Techninis aprašymas**

Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm

## Duomenų lapai

Tipas	471 E
Išorinis Ø D	40,7 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė